

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Stådläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna konverteras till nätdrift.
- Anslutning uppåt, G1/2.

Krom FMM nr 9516-0000, RSK 832 02 30

TILLBEHÖR.

NÄTDRIFT X

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

AC-adapter	FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10
och	
Stickproppsadapter	FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99
alternativt	
Transformator	FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

DB 2 X

FM Mattsson Tronic Compact duschhuvud med termostat, **anslutning uppåt**. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Magnetventil, avstängningsventil och elektronik integrerat i duschhuvudet
- Termostat som kompenserar för temperaturvariationer.
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.
- Stådläge, avstängning av flöde

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Skall kunna genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna konverteras till nätdrift.
- Anslutning uppåt, G1/2.

Krom FMM nr 9517-6000, RSK 832 02 31

TILLBEHÖR.

NÄTDRIFT X

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

AC-adapter	FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10
och	
Stickproppsadapter	FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99
alternativt	
Transformator	FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

DB 3 X

FM Mattsson Tronic Compact duschhuvud med termostat, **anslutning uppåt**. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Nätdrift 12VDC via transformator samt vara anpassningsbar för batteridrift
- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Magnetventil, avstängningsventil och elektronik integrerat i duschhuvudet
- Termostat som kompenserar för temperaturvariationer.
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Stådläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Skall kunna genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Anslutning uppåt, G1/2.

Krom FMM nr 9517-6100, RSK 832 02 72

TILLBEHÖR.

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

TRANSFORMATOR

X

Stickproppsadapter FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99
alternativt

Transformator FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

SKARVKABEL

X

För anslutning mellan transformator och tvättställsblandare typ FM MATTSSON 9000E Tronic. Längd 5m, skarvbar, max kabellängd 100m

FMM nr 1617-5500, RSK 855 34 97

SKARVLIST 5-POLIG

X

För anslutning av upp till 5 blandare till en transformator.

FMM nr 1624-0000, RSK 855 35 07

SKARVKABEL F. SKARVLIST

X

Används för att sammanbinda två skarvlistor till en transformator. Möjliggör anslutning av max. 9st FM MATTSSON 9000E Tronic via 2st skarvlistor

FMM nr 1617-2000, RSK 855 34 95

DB 4

X

FM Mattsson Tronic Compact duschhuvud med termostat, **anslutning bakåt**. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Batteriövervakning
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Magnetventil, avstängningsventil och elektronik integrerat i duschhuvudet
- Termostat som kompenserar för temperaturvariationer.
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.
- Städläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Skall kunna genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna konverteras till nät drift.
- Anslutning bakåt, kopplingar beställs separat

Krom FMM nr 9517-7000, RSK 832 02 32

TILLBEHÖR.

ANSLUTNING

Fästplatta med kopplingar för CU 12-15 och PEX 15 FMM nr 2814-1000, RSK 822 18 03

Fästplatta med kopplingar för PEX 16, ALU-PEX 16 FMM nr 2814-1600, RSK 822 18 04

NÄTDRIFT X

Vid nät drift 12V AC/DC krävs:

AC-adapter FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10

och
Stickproppsadapter FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99
alternativt

Transformator FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98

DB 5 X

FM Mattsson Tronic Compact duschhuvud med termostat, **anslutning bakåt**. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM Mattsson Tronic WMS system.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Nätdrift 12VDC via transformator samt vara anpassningsbar för batteridrift
- Trådlös kommunikation.
- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, max- och medelvärde)
- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur
- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid inställd maxtemperatur
- Magnetventil, avstängningsventil och elektronik integrerat i duschhuvudet
- Termostat som kompenserar för temperaturvariationer.
- Flöde 9 l/min vid 3 bar
- Programmerbar startknapp. Spoltid från 10–60 sek.
- Spoltidsbegränsning, max spoltid 5 minuter.
- Städläge, avstängning av flöde
- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Skall kunna genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Anslutning bakåt, kopplingar beställs separat

Krom FMM nr 9517-7100, RSK 832 02 71

TILLBEHÖR.

ANSLUTNING

Fästplatta med kopplingar för CU 12-15 och PEX 15
FMM nr 2814-1000, RSK 822 18 03

Fästplatta med kopplingar för PEX 16, ALU-PEX 16
FMM nr 2814-1600, RSK 822 18 04

NÄTDRIFT

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:

TRANSFORMATOR

Stickproppsadapter	FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99	X
alternativt		
Transformator	FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98	

Beskrivningstext enligt AMA
2019-11-14

KOD	TEXT	ANTAL
	<u>SKARVKABEL</u> För anslutning mellan transformator och tvättställsblandare typ FM MATTSSON 9000E Tronic. Längd 5m, skarvbar, max kabellängd 100m FMM nr 1617-5500, RSK 855 34 97	X
	<u>SKARVLIST 5-POLIG</u> För anslutning av upp till 5 blandare till en transformator. FMM nr 1624-0000, RSK 855 35 07	X
	<u>SKARVKABEL F. SKARVLIST</u> Används för att sammanbinda två skavlistor till en transformator. Möjliggör anslutning av max. 9st FM MATTSSON 9000E Tronic via 2st skarvlistor FMM nr 1617-2000, RSK 855 34 95	X

Duschanordning